

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VBGT, HU 7310,
Rozmiar / liczba: 160408/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2681 160408/30
GTIN	4067263098454
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

zawartość	261234 HU7310
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,55 - 2,5 mm
liczba sztuk	30
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGT160408
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VB.T 160408 Gatunek HU7310

261234 HU7310