

**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCGT, HU 7310,  
Rozmiar / liczba: 160404/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2686 160404/30
GTIN	4067263098638
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,25 - 2,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
zawartość	261458 HU7310
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT160404
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

VC.T 160404 Gatunek HU7310

261458 HU7310