

HOLEX**Suwmiarka cyfrowa, zakres pomiarowy 150 mm ABS, liczba suwmiarek: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412822 3
GTIN	4067263100003
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Powierzchnie pomiarowe są bardzo dokładnie docierane. Suwmiarka cyfrowa ze **skalą do pomiarów bezwzględnych**, bez konieczności zerowania. Po ok. 5 min układ elektroniczny samoczynnie wyłącza się.

- **Liniał szklany zapewnia bardzo wysoką dokładność.**
- **Układ elektroniczny jest oddzielony od korpusu i zamontowany bezpośrednio w części przesuwnej. Nacisk pomiarowy jest przenoszony bezpośrednio na szczęki pomiarowe. Dzięki temu suwmiarka jest mniej podatna na błędy i ma dłuższą trwałość.**
- **Solidny korpus metalowy.**

w dostawie::

3x **suwmiarka** nr 412821 wielk. 150. Z baterią nr 081560, wielk. CR2032.

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Kalibracja	A1
norma	ISO 13385
długość szczęk	40 mm
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
automatyczne wyłączenie	tak

z głębokościomierzem	tak
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Liczba dołączonych baterii	3
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
przełączalny odczyt	mm / cale
Materiał obudowy	Metal
Technika pomiarowa	cyfrowa
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 3X200 mm	021000 3X200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 3X200 mm	021010 3X200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412230