

**Garant****Zestaw suwmiarek, zakres pomiarowy 150 mm, liczba suwmiarek: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	410102 3
GTIN	4067263100041
Klasa artykułu	40Z

**Opis****Wykonanie:**

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo. Precyzyjna, kontrastowa skala. Śruba ustalająca powyżej.

Ergonomicznie zoptymalizowany suwak. Prawidłowy odczyt dzięki kontrastowym kolorom skali. Powierzchnie pomiarowe bardzo dokładnie docierane. Lepszy odczyt dzięki kontrastowym kolorom skali.

**w dostawie::**

**3x suwmiarka** nr 410100 wielk. 150.

**Wyp. dodatkowe:**

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.

**Opis techniczny**

zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Opakowanie	Etui
z głębokościomierzem	tak
podziałka	1/128 cal
przełączalny odczyt	mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,05 mm

podziałka	1/20 mm
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
Kalibracja	A1
długość szczęk	40 mm
norma	ISO 13385
odczyt	0,05 mm
ustalanie	Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa	analogowa
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
tabela gwintów	Tabela suwmiarek
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 3X200 mm	021000 3X200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 3X200 mm	021010 3X200

## Akcesoria

Tabela dla suwmiarek	412180
Etui ze sztucznej skóry na suwmiarki z noniuszem	412500