


**Garant****Szczęka z kołkami pozycjonującymi, do szczęk o szerokości: 125mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	362624 125
GTIN	4067263092186
Klasa artykułu	31S

## Opis

### Wykonanie:

- stal hartowana, azotowana gazowo i w kąpieli (tolerancja  $\pm 0,01$  mm)
- łatwy montaż w imadle
- mechaniczne wciskanie kołków
- możliwość obsługi sprężonego powietrza za pomocą zaworów z obu stron
- szczęka stała i ruchoma jednakowa
- wymagane ciśnienie powietrza 5,5 bar.

### Zastosowanie:

Szybkie przezbrajanie do obróbki o różnych wymaganiach.

- **szybkie i całkowicie powtarzalne ustalenie położenia**
- **nie jest potrzebne czasochłonne używanie nakładek.**

### Pasuje do:

**ALLMATIC** NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.

**BULL** pneumatyczne 125, mechaniczne 125.

**KESEL** ARNO125, CNC125, NCA125.

**RÖHM** RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.

## Opis techniczny

Rodzaj produktu	Szczęki do imadeł
-----------------	-------------------

