

Garant**Nawiertaki NC 142°, HB730, Ø D ± 0,01: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210405 12
GTIN	4045197607737
Klasa artykułu	21M

Opis techniczny

Ø głowicy skrawającej D	12 mm
długość głowki l	16 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,6 mm/obr,
Wielkość uchwytu	12 mm
Seria	TopCut
Gatunek	HB730
Materiał ostrza	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Liczba ostrzy Z	2
kąt wierzchołkowy	142 stopni
chwyt	GARANT TopCut
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wykonywania nakiełków i nawiercania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	210 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	110 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	50 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo	40 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	80 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	160 m/min	K
olej	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadaje się		

Akcesoria

Adaptory wtykowe do Typ 10X4	219986 10X4
Klucze montażowe Typ 10X4	219987 10X4