

Garant**APMT 180508 ER, HB7930, Typ: TI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215253 TI
GTIN	4045197673527
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 9$ mm.

promień naroża: 0,8 mm

posuw f_z na ząb: 0,17 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,17 mm
typ	TI
promień naroża	0,8 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 180508 ER
Gatunek	HB7930
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		