

Garant

Zestaw suwmiarek cyfrowych, z prostokątnym głębokościomierzem, zakres pomiarowy 150 mm IP54 z wyjściem danych, liczba suwmiarek: 3

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412681 3
GTIN	4067263100201
Klasa artykułu	41A

Opis**Wykonanie:**

Suwmiarka cyfrowa IP54 z wyjściem danych. **Łatwo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm.** Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 20 minutach system przełącza się automatycznie w tryb oszczędności i aktywuje się znowu po przesunięciu suwaka. Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają przy tym zachowane. Z przyciskiem Preset (wstępne nastawianie dowolnej wartości). **Ergonomiczna obudowa z przyjemnymi w dotyku elementami z powłoką Haptoprene®.** Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane.

Zalety:

- **ergonomiczna obudowa z przyjemnymi w dotyku elementami z powłoką Santoprene®**
- **długa trwałość baterii**
- **duży, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm**
- **nowy, nowoczesny design.**

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Z baterią nr 081560, wielk. CR2032. **3x suwmiarka** nr 412680, wielk. 150.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, interfejs klawiatury nr 498963

Część zamienna:

Oślona portu wyjścia danych nr 412237 wielk. D, uchwyt na baterie nr 412237 wielk. B.

Opis techniczny

przełączalny odczyt	mm / cale
Liczba dołączonych baterii	3
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,02 mm
stopień ochrony IP	IP 54
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
norma	ISO 13385
Kalibracja	A1
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
długość szczęk	40 mm
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 3X200 mm	021000 3X200
Kalibracja DAKK suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 3X200 mm	021010 3X200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412236
Przewody przyłączeniowe Typ USB2	498948 USB2
Przewody przyłączeniowe Typ R2	498948 R2
Interfejs klawiaturyUSB Typ G2	498963 G2
Pokrywa do suwmiarki Typ D	412237 D
Pojemnik z tworzywa sztucznego Typ MS150	412470 MS150
Pojemnik z tworzywa sztucznego Typ MS150	412468 MS150
Pokrywa do suwmiarki Typ B	412237 B