

**Garant****APMT 180508 ER, HB7730, Typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215256 GG
GTIN	4045197601056
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**Zalecana wartość dla  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 5 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$ .

promień naroża: 0,8 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,2 mm**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,2 mm
typ	GG
promień naroża	0,8 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 180508 ER
Gatunek	HB7730
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	250 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		