

Garant**Szczęka z kołkami pozycjonującymi, do szczęk o szerokości: 160mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	362622 160
GTIN	4067263100126
Klasa artykułu	31S

Opis

Wykonanie:

- stal hartowana, azotowana gazowo i w kąpeli (tolerancja $\pm 0,01$ mm)
- łatwy montaż w imadle
- mechaniczne wciskanie kołków
- możliwość obsługi sprężonego powietrza za pomocą zaworów z obu stron
- szczęka stała i ruchoma jednakowa
- wymagane ciśnienie powietrza 5,5 bar.

Zastosowanie:

Szybkie przezbrajanie do obróbki o różnych wymaganiach.

- **szybkie i całkowicie powtarzalne ustalanie położenia**
- **nie jest potrzebne czasochłonne używanie nakładek.**

Pasuje do:

GRESSEL Gripo GPS160, Gripo GPS160-VS, Gripo 2, Gripo-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecopos.

WNT NCG 160, HDG2 160, ZSG4 160, ESG4 160.

Opis techniczny

Pasujące do kodu barwnego	NC8
Pasujące do kodu barwnego	TC

Karta danych

Pasujące do kodu barwnego	LC
Pasujące do kodu barwnego	HD-Allmatic
Pasujące do kodu barwnego	HiPo
Pasujące do kodu barwnego	Titan2/TitanSense
Pasujące do kodu barwnego	HD-GARANT
Rodzaj produktu	Szczęki do imadeł