

Garant**APMT 133508 ER, HB7630, Typ: INOX**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 215356 INOX |
| GTIN | 4045197601292 |
| Klasa artykułu | 21A |

Opis

wskazówka:Zalecana wartość dla $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 6$ mm.

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| typ | INOX |
| posuw f_z na ząb | 0,18 mm |
| promień naroża | 0,8 mm |
| Seria | Softcut® |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | APMT 133508 ER |
| Gatunek | HB7630 |
| Materiał ostrza | HM |
| Rodzaj produktu | płytko skrawająca do frezowania |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Stal INOX < 900 N/mm ² | nadaje się | 170 m/min | M |
| Stal INOX > 900 N/mm ² | nadaje się | 130 m/min | M |
| maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | | |
| suchy | nadaje się | | |