

**Garant****Nawiertaki NC 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210400 10
GTIN	4045197557537
Klasa artykułu	21M

**Opis**

Nawiertaki NC 90° 10 mm długość główki l: 13 mm  
długość ostrzy L<sub>2</sub>: 5 mm  
posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,6 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø głowicy skrawającej D	10 mm
długość główki l	13 mm
długość ostrzy L <sub>2</sub>	5 mm
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm/obr,
Wielkość uchwytu	10 mm
Seria	TopCut
Gatunek	HB730
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Liczba ostrzy Z	2
kąt wierzchołkowy	90 stopni

chwyt	GARANT TopCut
chłodzenie wewnętrzne	nie

---

## Akcesoria

Klucze montażowe Typ 8X3	219987 8X3
Adaptory wtykowe do Typ 8X3	219986 8X3