

Garant

Uchwyty walcowe, chwyt walcowy, dla Ø głowicy skrawającej D: 16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	210550 16
GTIN	4045197522603
Klasa artykułu	21Z

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .

Dokładność ruchu obrotowego systemu $\leq 10 \mu\text{m}$ przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

bez powierzchni mocowania (dla obróbki HSC). **Tolerancja chwytu h6.**

wskazówka:

Maksymalna głębokość frezu = $L_1 + l$; l = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz mocujący = nr 219987.

Zastosowanie do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

W przypadku długich występów narzędziowych zredukować dane technologiczne.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø zewn. d_1 : 15,8 mm

długość całkowita L_{ges} : 70 mm

Ø chwytu D_5 h6: 20 mm

zalecany moment dokręcania: 15 Nm

Opis techniczny

dla Ø głowicy skrawającej D	16 mm
Ø chwytu D_5 h6	20 mm
Ø zewn. d_1	15,8 mm
długość całkowita L_{ges}	70 mm
zalecany moment dokręcania	15 Nm

Seria	TopCut
adapter	chwyt walcowy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem