

Garant**APET 180508 FR z powłoką diamentową, HB7810, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215214 ALU
GTIN	4045197600929
Klasa artykułu	21B

Opis**wskazówka:**Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D / a_p = 5 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$.

promień naroża: 0,8 mm

posuw f_z na ząb: 0,2 mm**Opis techniczny**

posuw f_z na ząb	0,2 mm
typ	ALU
promień naroża	0,8 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APET 180508 FR
Gatunek	HB7810
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	600 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	600 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	550 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		