

**Garant****APMT 180512 TR, HB7520, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215268 UNI
GTIN	4045197601094
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$ .  
promień naroża: 1,2 mm

**Opis techniczny**

typ	UNI
promień naroża	1,2 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 180512 TR
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	330 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	290 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	250 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	120 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		