

# Yale

**Siłowniki z tłokiem rurowym YCS, siła nacisku/skok: 21/150 t / mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	086070 21/150
GTIN	4025092150903
Klasa artykułu	08Y

## Opis

### Wykonanie:

**Narzędzia hydrauliczne Yale** są wykonane z wysokiej jakości **stali CrMo**, zapewniającej o wiele większą wytrzymałość w obszarze sprężystym i wynikającą z tego **bardzo dużą trwałość**. Wszystkie części odpowiadają **znormalizowanemu szeregowi metrycznemu**, co znacznie ułatwia prace montażowe i serwisowe jak również zaopatrzenie w części zamienne. **100% kompatybilność** ze wszystkimi systemami hydraulicznymi 700 bar.

Dzięki **przelotowemu otworowi środkowemu** siłowniki te nadają się do zastosowań <BR/>w których trzeba wywierać duże siły rozciągające za pomocą **wrzecion gwintowanych**.

Wszystkie części odpowiadają **znormalizowanemu szeregowi metrycznemu**, co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. **100% kompatybilność** ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.

### Zastosowanie:

**Wstępne naprężanie** kotew, **osadzanie**<BR/>**i ściąganie** łożysk, osi i wałów, **ściąganie**<BR/>**>kół zębatach i pasowych** oraz **ciągnięcie** lub <BR/>**przesuwanie** ciężkich konstrukcji.

### w dostawie::

Przyłącze ciśnieniowe 3/8-NPT. Dostawa w stanie gotowym do eksploatacji, to znaczy z tuleją złączki, hartowanym stalowym elementem naciskowym (stempel) i gwintem mocującym **bez** przewodów przyłączeniowych i adaptera.

### wskazówka:

**Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione <BR/>i odpowietrzone.**

Ręczna pompa hydrauliczna zob. nr 086050, wąż hydrauliczny nr 086081.

wielkość skoku: 150 mm

ilość oleju: 458 ml

Ø zewn. siłownika: 100 mm

Ø otworu przelotowego: 27 mm  
wysokość w stanie wsuniętym: 335 mm  
siła rozciągająca / ściskająca maks.: 214 kN

## Opis techniczny

masa	15 kg
wysokość w stanie wsuniętym	335 mm
ilość oleju	458 ml
wielkość skoku	150 mm
Ø otworu przelotowego	27 mm
siła rozciągająca / ściskająca maks.	214 kN
Ø zewn. siłownika	100 mm