

Garant GRIDLINE

Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 36×20G, wys. w mm / liczba szuflad: 900/7A**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930705 900/7A
GTIN	4067263100683
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 40×24G, zszufladami 36×20G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Opis techniczny

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia	tak
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×20
głębokość użytkowa szuflad	500 mm

masa	144 kg
szerokość użytkowa szuflad w G	36
głębokość użytkowa szuflad w G	20
wysokość użytkowa szuflad	800 mm
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
Liczba szuflad	7
szerokość	1000 mm
wysokość	900 mm
wysokość użytkowa	800 mm
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
głębokość	600 mm
liczba drzwi	0
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36x20G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa