

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 36×20G, wys. w mm / liczba szuflad: 1000/7A****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930705 1000/7A
GTIN	4067263100690
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 40×24G, zszufladami 36×20G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

**Opis techniczny**

wysokość użytkowa szuflad	900 mm
liczba drzwi	0
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak

szerokość użytkowa szuflad w G	36
Liczba szufladopótek	0
głębokość	600 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×20
szerokość	1000 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
wysokość użytkowa	900 mm
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
masa	165 kg
Liczba szuflad	7
wysokość	1000 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36×20G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa