

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 1000/6B****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931105 1000/6B
GTIN	4067263091660
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30×28G, zszufladami 26×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

**Opis techniczny**

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
głębokość użytkowa szuflad w G	24
głębokość użytkowa szuflad	600 mm

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Liczba szuflad	6
wysokość	1000 mm
masa	138 kg
Liczba szufladopótek	0
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
głębokość	700 mm
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
szerokość	750 mm
ComfortClose	nie
wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron	nie
liczba drzwi	0
wysokość użytkowa	900 mm
wysokość użytkowa szuflad	900 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26x24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa