

Garant GRIDLINE

Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 800/7A**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931105 800/7A
GTIN	4067263091653
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30×28G, zszufladami 26×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad w G	24
liczba drzwi	0
głębokość	700 mm
wysokość	800 mm

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26x24
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
Liczba szuflad	7
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
szerokość	750 mm
ComfortClose	nie
wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron	nie
masa	136 kg
wysokość użytkowa	700 mm
Liczba szufladopótek	0
wysokość użytkowa szuflad	700 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26x24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa