

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg, 26×24G, wys. w mm /
liczba szuflad: 800/7A****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 931115 800/7A |
| GTIN | 4067263100935 |
| Klasa artykułu | 9GK |

Opis techniczny

| | |
|--|--------|
| masa | 136 kg |
| głębokość użytkowa szuflad w G | 24 |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia | tak |
| wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron | nie |
| Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości | nie |
| głębokość użytkowa szuflad | 600 mm |
| wysokość | 800 mm |
| szerokość użytkowa szuflad w G | 26 |
| Liczba szufladopótek | 0 |
| ComfortClose | nie |

| | |
|--|---|
| liczba drzwi | 0 |
| szerokość | 750 mm |
| wysokość użytkowa szuflad | 700 mm |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 26×24 |
| Liczba szuflad | 7 |
| głębokość | 700 mm |
| szerokość użytkowa szuflad | 650 mm |
| wysokość użytkowa | 700 mm |
| Grubość materiału | 1,2 mm |
| Nośność szuflad/szufladopótek | 200 kg |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % |
| Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu |
| Regulacja wysokości co | 25 mm |
| Zamek patentowy | wkładka modułowa |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu | 26×24G |
| Rodzaj produktu | Szafa narzędziowa |