

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg, 26×24G, wys. w mm /  
liczba szuflad: 1500/11****Dane zamówienia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 931115 1500/11 |
| GTIN             | 4067263100997  |
| Klasa artykułu   | 9GK            |

**Opis techniczny**

|  |         |
|--|---------|
| szerokość użytkowa szuflad                                 | 650 mm  |
| liczba drzwi   | 0       |
| wysokość użytkowa  | 1400 mm |
| głębokość użytkowa szuflad w G                             | 24      |
| Liczba szuflad   | 11      |
| Liczba szufladopótek                                       | 0       |
| szerokość  | 750 mm  |
| wysokość   | 1500 mm |
| wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron | nie     |
| głębokość  | 700 mm  |

|   |  |
|---|--|
| szerokość użytkowa szuflad w G                            | 26   |
| ComfortClose  | nie  |
| głębokość użytkowa szuflad                                | 600 mm   |
| Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości        | nie  |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G                         | 26×24  |
| masa  | 213 kg   |
| wysokość użytkowa szuflad                                 | 1400 mm  |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia | tak  |
| Grubość materiału   | 1,2 mm   |
| Nośność szuflad/szufladopółek                             | 200 kg   |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)                    | 100 %  |
| Prowadnica wysuwana szuflad                               | Blokada wysuwu   |
| Regulacja wysokości co                                    | 25 mm  |
| Zamek patentowy   | wkładka modułowa   |
| Wybór kolorów   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu                                    | 26×24G   |
| Rodzaj produktu   | Szafa narzędziowa  |