

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg, 36×24G, wys. w mm /  
liczba szuflad: 800/7A****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931315 800/7A
GTIN	4067263101048
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 40×28G, zszufladami 36×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Szuflada **50 mm o nośności 75 kg**. Szuflada **od 75 mm o nośności 200 kg**.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Przy podnoszeniu i transporcie szaf należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

**Opis techniczny**

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×24
szerokość użytkowa szuflad w G	36
Liczba szufladopótek	0
szerokość	1000 mm

wysokość użytkowa	700 mm
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
Liczba szuflad	7
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
wysokość	800 mm
liczba drzwi	0
głębokość	700 mm
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
masa	162 kg
głębokość użytkowa szuflad w G	24
wysokość użytkowa szuflad	700 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia	tak
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36x24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa