

Garant GRIDLINE

**Wózek montażowy z szufladami 75 kg, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad:  
685/4A****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931145 685/4A
GTIN	4067263101093
Klasa artykułu	9GK

**Opis techniczny**

wysokość użytkowa szuflad	400 mm
wysokość	685 mm
z podwyższoną krawędzią	tak
szerokość	750 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Liczba szufladopótek	0
wysokość użytkowa	400 mm
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
liczba kółek stałych bez hamulca	2
szerokość użytkowa szuflad w G	26

szerokość użytkowa szuflad	650 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
wysokość użytkowa bloku szuflad	400 mm
głębokość	700 mm
wysokość bloku szuflad	500 mm
Obudowa otwarta na górze	nie
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
ComfortClose	nie
Liczba szuflad	4
Nośność maksymalna	600 kg
głębokość użytkowa szuflad w G	24
Ø koła	125 mm
masa	102 kg
liczba drzwi	0
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbroyenia	tak
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26×24G
Rodzaj produktu	dla wózków montażowych