

Garant GRIDLINE

**Wózek montażowy z szufladami 75 kg, 20×20G, wys. w mm / liczba szuflad:
685/4A****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 930515 685/4A |
| GTIN | 4067263101086 |
| Klasa artykułu | 9GK |

Opis**Wykonanie:****Komplet z szufladami 20 × 20G.**

Wózek montażowy 24 × 24G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem polieteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron zaokrąglone obrzeże, mata z gumy ryflowanej i uchwyty do pchania z 2-komponentowego tworzywa Haptoprene. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Szuflady pełnym wysuwem, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm).

Z **obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu się szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

| | |
|--|---------------------|
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×20 |
| z podwyższoną krawędzią | tak |
| liczba drzwi | 0 |
| głębokość użytkowa szuflad w G | 20 |
| liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 |
| wysokość użytkowa szuflad | 400 mm |
| wysokość użytkowa | 400 mm |
| masa | 76 kg |
| okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak |
| wysokość bloku szuflad | 500 mm |
| Liczba szufladopótek | 0 |
| Nośność szuflad/szufladopótek | 75 kg |
| Obudowa otwarta na górze | nie |
| szerokość użytkowa szuflad | 500 mm |
| głębokość | 600 mm |
| wysokość użytkowa bloku szuflad | 400 mm |
| Liczba szuflad | 4 |
| Blokada wysuwu jednej szuflady | obsługa jednoręczna |
| Ø koła | 125 mm |
| Nośność maksymalna | 600 kg |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % |
| szerokość użytkowa szuflad w G | 20 |
| szerokość | 600 mm |
| liczba kółek stałych bez hamulca | 2 |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak |
| ComfortClose | nie |
| wysokość | 685 mm |
| głębokość użytkowa szuflad | 500 mm |
| Grubość materiału | 1,2 mm |

| | |
|-----------------------------|---|
| Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu |
| Regulacja wysokości co | 25 mm |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu | 20×20G |
| Rodzaj produktu | dla wózków montażowych |