

Garant**APMT 133524 ER, HB7630, Typ: INOX**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215364 INOX
GTIN	4045197673626
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:Zalecana wartość dla $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 6$ mm.

Opis techniczny

typ	INOX
posuw f_z na ząb	0,18 mm
promień naroża	2,4 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 133524 ER
Gatunek	HB7630
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		