

**Garant****Imadło centrujące, urządzenie podstawowe Xtronic, Typ: 125XSPA****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	363000 125XSPA
GTIN	4067263101109
Klasa artykułu	310

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria. Całkowicie hartowane i precyzyjnie frezowane. Idealnie centryczne mocowanie dzięki ustawieniu centralnemu. Uchwyt do mocowania elementów surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu. Razem z otworami do systemu pozycjonowania LANG, do adaptacji na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (rozm. 50 i 80) dzięki płytce pośredniej. Wymiana szczęk bez użycia narzędzi. Przez obrót szczęk można zmienić zakres mocowania. Port do rozwiązań automatyzacji. Genialny, beznarzędziowy system szybkiej wymiany szczęk. Siła mocowania do 25 kN przy momencie obrotowym 90 Nm. Szybka i intuicyjna obsługa. Dokładność powtórzeń <0,01 mm. Skalowanie do wstępnego pozycjonowania modułów mocujących. Nakrętka wrzeczona z funkcją wahliwości lub bez niej. Krawędź mocująca do łap mocujących. Ustawienie centralne kluczem do nakrętek z otworami czołowymi.

**Zastosowanie:**

Nadają się bardzo dobrze do obróbki 5-stronnej. Centryczne mocowanie.

**Pasuje do:**

Szczęki nasadowe nr 363010 – 363045.

**w dostawie::**

Szyna bazowa, wrzeczono, nakrętka wrzeczona, osłona wrzeczona nr 363083.

**Wyp. dodatkowe:**

Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne nr 627424 wielk. 5, klucz do nakrętek z otworami czołowymi 628600 wielk. 2, klucz dynamometryczny nr 656050, nasadka nr 642229, łapy mocujące nr 363081 80 i 361165 CS1, sworznie mocujące GARANT nr 363190, płyty adaptera nr 363079, 363080, 363085. Wysokość konsoli nr 363090 (w połączeniu z nr. 363079). Stanowisko do montażu nr 358595 52/96.

wskazówka:

Pasujące szczęki nasadowe nr 363010 – 363045 nie wchodzą w zakres dostawy. Sytuacja mocowania S2 powstaje poprzez obrót szczęki. W przypadku typów XS i XSP oraz H luki w mocowaniu należy usuwać poprzez przesunięcie szczęk nasadowych.

## Opis techniczny

maks. siła mocująca do	32 kN
L	270 mm
B	125 mm
Moduł, strona spodnia	80 mm
masa	10,6 kg
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Xtric 125
Rowek wzdłużny	20 mm
wysokość H	54 mm
zakres mocowania S2	92 - 230 mm
rozwartości kluczy	13 mm
rozwartości kluczy	5 mm
maksymalny moment obrotowy	132 Nm
Kąt wychylenia	±2 stopni
zakres mocowania S1	0 - 144 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe