

HEDI

Bębny kablowe z tworzywa sztucznego, typ: 25V



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081125 25V
GTIN	4003644013258
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Ze znakiem GS.

Bęben kablowy z tworzywa sztucznego, całkowicie uziemiony. Poczwórne gniazdo wtykowe.

Do zastosowania w środowisku suchym.

Przewód PVC

stopień ochrony IP: IP 20

moc znamionowa w stanie rozwiniętym: 3500 (16 A) W

klasa przewodu: H05VV-F

rodzaj przewodu: 3G1,5

materiał kabla: PCW czerwony

długość przewodu: 25 m

Opis techniczny

rodzaj przewodu	3G1,5
materiał kabla	PCW czerwony
typ	25V

długość przewodu	25 m
Napięcie w sieci	250 V
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 (16 A) W
klasa przewodu	H05VV-F
stopień ochrony IP	IP 20