

Garant**APMT 133524 SR, HB7510, Typ: ST1400**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215329 ST1400
GTIN	4045197673596
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:Zalecana wartość dla $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 6$ mm.

promień naroża: 2,4 mm

posuw f_z na ząb: 0,15 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,15 mm
typ	ST1400
promień naroża	2,4 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 133524 SR
Gatunek	HB7510
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		