

Yale

Podnośniki stalowe SJ-SiKu, nośność: 3t



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086040 3
GTIN	4025092079877
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Gwint zębátky z podnoszonym korpusem.

Samoczynny, naciskowy hamulec ciężarowy utrzymuje bezpiecznie ładunek na żądanej wysokości.

Podnośnik stalowy typu SJ z bezpieczną korbą (SiKu) wg UVV.

Norma:

DIN 7355

Opis techniczny

wielkość skoku	1095 mm
nośność	3000 kg
wysokość	735 mm
masa	20 kg
Rodzaj produktu	Podnośnik samochodowy / podnośnik maszynowy

