

Garant**APMT 133516 ER, HB7730, Typ: GG**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215371 GG
GTIN	4045197673640
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:Zalecana wartość dla $a_e = 0,25 \times D / a_p = 4 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 6 \text{ mm}$.

promień naroża: 1,6 mm

posuw f_z na ząb: 0,18 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,18 mm
typ	GG
promień naroża	1,6 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 133516 ER
Gatunek	HB7730
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	250 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		