

Adapter USB do ładowania, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081149 2
GTIN	4008496066162
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

- **Całkowita moc wyjściowa: 38 W dla optymalnego i szybkiego ładowania**
- **Najnowsza technologia GN**
- **Trend technologiczny: funkcje Power Delivery oraz Quick Charge umożliwiające szybkie i inteligentne ładowanie**
- **Wejście AC: 100–240 V ~ 1,0 A 50–60 Hz**
- **1x złącze USB typu C: 5 V/ 3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (maks. 20 W)**
- **1x złącze USB A QC: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (maks. 18 W)**
- **Jednoczesne ładowanie nawet 2 urządzeń**
- **Ultralekka, bardzo poręczna i kompaktowa**
- **Nowoczesna konstrukcja wysokiej jakości**
- **Gwarantowana i sprawdzona jakość VARTA**

Opis techniczny

liczba stanowisk ładowania dla USB	2
napięcie znamionowe	100 - 240 V
długość	80 mm

Karta danych

wysokość	195 mm
częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz
Maksymalna liczba stanowisk ładowania	2
szerokość	35 mm
oznaczenie producenta	VARTA Speed Charger 38 W
Rodzaj produktu	Ładowarka