

Garant**Uchwyty walcowe bez chł. wewn., chwyt Weldon, dla Ø głowicy skrawającej
D: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210555 25
GTIN	4045197522672
Klasa artykułu	21Z

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .

Dokładność ruchu obrotowego systemu $\leq 10 \mu\text{m}$ przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

wskazówka:

Maksymalna głębokość frezu = $L_1 + l$; l = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz mocujący = nr 219987.

Zastosowanie do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

W przypadku długich występów narzędziowych zredukować dane technologiczne.

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	62 mm
Ø zewn. d_1	24,8 mm
dla Ø głowicy skrawającej D	25 mm
zalecany moment dokręcania	35 Nm
Długość całkowita L	120 mm
Ø chwytu D_s	25 mm
Seria	TopCut
adapter	chwyt Weldon

Rodzaj produktu

Uchwyty do głowic
frezarskich z gwintem