

# Yale

Siłowniki uniwersalne YS , siła nacisku/skok: 10/100 t / mm



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	086060 10/100
GTIN	4025092150071
Klasa artykułu	08Y

## Opis

### Wykonanie:

Wszystkie części odpowiadają **znormalizowanemu szeregowi metrycznemu**, co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. **100% kompatybilność** ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.

Siłowniki uniwersalne szczególnie **dobrze znoszą obciążenia boczne**, są cofane <BR/>sprężyną i posiadają tylko jedno przyłącze węża.

### Zastosowanie:

Do wszystkich prac, przy których wymagana jest duża siła nacisku i małe wymiary. Nadają się szczególnie do zastosowania w przyrządach i prasach warsztatowych, dzięki seryjnemu, metrycznemu gwintowi mocującym **mogą być stosowane we wszystkich położeniach.**

### w dostawie::

Przyłącze ciśnieniowe 3/8-NPT. Dostawa w stanie gotowym do eksploatacji, to znaczy wraz z tuleją złączki, hartowanym elementem naciskowym (stempel) i gwintem mocującym, **bez** przewodów przyłączeniowych i adaptera.

### wskazówka:

**Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione <BR/>i odpowietrzone.**

Ręczne pompy hydrauliczne zob. nr 086050, wężę hydr. zob. nr 086081, manometr nr 086087.  
wielkość skoku: 100 mm

ilość oleju: 146 ml

Ø zewn. siłownika: 57 mm

wysokość w stanie wsuniętym: 178 mm

siła rozciągająca / ściskająca maks.: 100 kN  
masa: 2,8 kg

## Opis techniczny

wysokość w stanie wsuniętym	178 mm
wielkość skoku	100 mm
masa	2,8 kg
siła rozciągająca / ściskająca maks.	100 kN
ilość oleju	146 ml
Ø zewn. siłownika	57 mm