


Garant**Uchwyt walcowy z chłodzeniem wewnętrznym, chwyt Weldon, dla Ø głowicy skrawającej D: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210557 10
GTIN	4045197557735
Klasa artykułu	21Z

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .

Dokładność ruchu obrotowego systemu $\leq 10 \mu\text{m}$ przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

wskazówka:

Maksymalna głębokość frezowania = $L_1 + l$; l = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz do mocowania = nr 219987.

Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	24 mm
dla Ø głowicy skrawającej D	10 mm
Ø zewn. d_1	9,8 mm
zalecany moment dokręcania	5 Nm
Długość całkowita L	75 mm
Ø chwytu D_s	16 mm
Seria	TopCut
adapter	chwyt Weldon

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem