

Garant

Uchwyty stożkowe, SK 40, dla Ø głowicy skrawającej D: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	210577 10
GTIN	4045197557902
Klasa artykułu	21Z

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut.

Dokładność ruchu obrotowego systemu $\leq 10 \mu\text{m}$ przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

wskazówka:

Maksymalna głębokość frezowania = $L_1 + l$; l = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz do mocowania = nr 219987.

Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wielkość uchwytu: 40 mm

Ø zewn. d_1 : 9,8 mm

wymiar A długości wysięgu: 61 mm

Długość użyteczna L_1 : 42 mm

zalecany moment dokręcania: 5 Nm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	61 mm
Ø zewn. d_1	9,8 mm
dla Ø głowicy skrawającej D	10 mm
Długość użyteczna L_1	42 mm

zalecany moment dokręcania	5 Nm
Wielkość uchwytu	40 mm
Seria	TopCut
adapter	SK 40
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem