

Garant**Uchwyty z VHM walcowe, długie, chwyt walcowy, dla Ø głowicy skrawającej
D: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210562 16
GTIN	4045197558022
Klasa artykułu	21Z

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut.

Dokładność ruchu obrotowego systemu $\leq 10 \mu\text{m}$ przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

bez powierzchni mocowania (dla obróbki HSC). **Tolerancja chwytu h6.**

wskazówka:

Maksymalna głębokość frezowania = $L_1 + l$; l = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz do mocowania = nr 219987.

Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	97 mm
Ø zewn. d_1	15,8 mm
dla Ø głowicy skrawającej D	16 mm
Ø chwytu D_5 h6	20 mm
zalecany moment dokręcania	15 Nm
Długość całkowita L	150 mm
Seria	TopCut
adapter	chwyt walcowy

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem