

Yale

Podnośniki stalowe SJ-SiKu, nośność: 5t



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 086040 5 |
| GTIN | 4025092079884 |
| Klasa artykułu | 08Y |

Opis

Wykonanie:

Gwint zębátky z podnoszonym korpusem.

Samoczynny, naciskowy hamulec ciężarowy utrzymuje bezpiecznie ładunek na żądanej wysokości.

Podnośnik stalowy typu SJ z bezpieczną korbą (SiKu) wg UVV.

Norma:

DIN 7355

Opis techniczny

| | |
|-----------------|--|
| masa | 27 kg |
| wielkość skoku | 1080 mm |
| wysokość | 730 mm |
| nośność | 5000 kg |
| Rodzaj produktu | Podnośnik samochodowy / podnośnik maszynowy |

