


HEDI

Kostki zasilające podwieszane dla F, B, PL, CZ, Typ: 250



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081143 250
GTIN	4003644015788
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Gniazdka wtykowe wyjściowe z pokrywami samozamykającymi się.
Kompaktowa, podwieszona kostka zasilająca z solidną obudową wzmocnioną twardą gumą, która zapewnia oszczędność miejsca i uporządkowaną dystrybucję napięcia lub sprężonego powietrza.

z gniazdami wtykowymi zgodnymi z przepisami państw F, B, PL i CZ.

- łatwe doprowadzanie przewodów, zabezpieczonych przed naciągnięciem,
- ucho do zawieszania i masywny hak do narzędzi,
- zabezpieczenie przed bryzgami wody IPX4.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

wskazówka:

Kostki zasilające podwieszane, na zamówienie z przyłączem do Ethernetu.

Opis techniczny

moc znamionowa	3,5 kW
oznaczenie kraju	F; B; PL; CZ
głębokość	212 mm
szerokość	227 mm
wysokość	305 mm
typ	250
liczba gniazd wtykowych 250 V	6
stopień ochrony IP	IP 44
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Typ wtyczki wejściowej	E
Rodzaj produktu	Rozdzielnica elektryczna