

Yale

Zapasowe węże hydrauliczne HHC, długość: 1 m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086080 1
GTIN	4025092155687
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Ze złączką wtykową nr 086085 rozm. M1 (strona siłownika) i gwintem do wkręcania 3/8-NPT (strona pompy). Ø zewnętrzna 14 mm; Ø wewnętrzna 6,3 mm (średnica nominalna); ciśnienie rozrywające 2800 bar; minimalny promień gięcia R = 100 mm.

Wszystkie części odpowiadają **znormalizowanemu szeregowi metrycznemu**, co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. **100% kompatybilność** ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.

wskazówka:

Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione i odpowietrzone.

Opis techniczny

długość	1 m
Rodzaj produktu	Akcesoria hydrauliczne