

**Głowice kątowe HELI3MILL, z otworem, Ø DC / liczba ostrzy Z: 125/9mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226490 125/9
GTIN	7291075313130
Klasa artykułu	19D

Opis**Wykonanie:**

Niezawodny system frezowania kąтового do szerokiego zakresu zastosowań. Wersje o dwóch wielkościach systemu z krawędziami tnącymi o długości 10 i 15 mm. Trygonalne płytki skrawające optymalnie podparte w osadzeniu gwarantują ramiona o rzeczywistym kącie 90°. Idealnie nadaje się do frezowania cyrkulacyjnego otworów i rampingu.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	63 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	0,5 stopni
Liczba ostrzy Z	9
Seria	HELI3MILL
Frez obiegowy $\varnothing D_{maks.}$	249 mm
Frez obiegowy a_p	3,3 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca	TD..1505..
Ø D ₃	120,6 mm
Frez obiegowy Ø D _{min.}	245 mm
Ø ostrzy D _c	125 mm
Długość rampingu dla α _{maks.}	1501,11 mm
Ø otworu uchwytu	40 mm
oznaczenie producenta	HM390 FTD D125-9-40-15
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Ramping
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 2	229696 2
------------------------------	----------