

**Głowice frezarskie DOVEIQMILL, z otworem, Ø DC / liczba ostrzy Z: 63/5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222500 63/5
GTIN	7291075311372
Klasa artykułu	19D

Opis**Wykonanie:**

Niezwykle stabilny system frezowania płaszczyzn. Płytki skrawające są mocowane za pomocą mocowania śrubowego i dodatkowego mocowania w gnieździe wkładki przypominającego jaskółczy ogon. Dodatnia osiowa pozycja montażowa płytek skutkuje bardzo miękkim cięciem, a tym samym gwarantuje najlepszą jakość powierzchni. Maksymalna **produktywność** dzięki 8-ostrzowym płytkom skrawającym.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	SYHU0704..
Seria	DOVEIQMILL
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,6 mm
Liczba ostrzy Z	5
Ø ostrzy D_c	63 mm

Karta danych

Ø otworu uchwyty	22 mm
maksymalna Ø zewn. D _{maks.}	72,4 mm
długość całkowita L _{ges}	40 mm
oznaczenie producenta	IQ845 FSY D063-05-22-R07
kształt chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	50 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice frezarskie do płaszczyzn

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/222500-63/5>