



Głowice frezarskie DOVEIQMILL, z otworem, Ø DC / liczba ostrzy Z: 80/8mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	222500 80/8
GTIN	7291075311402
Klasa artykułu	19D

Opis

Wykonanie:

Niezwykle stabilny system frezowania płaszczyzn. Płytki skrawające są mocowane za pomocą mocowania śrubowego i dodatkowego mocowania w gnieździe wkładki przypominającego jaskółczy ogon. Dodatnia osiowa pozycja montażowa płytek skutkuje bardzo miękkim cięciem, a tym samym gwarantuje najlepszą jakość powierzchni. Maksymalna **produktywność** dzięki 8-ostrzowym płytkom skrawającym.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	SYHU0704..
Seria	DOVEIQMILL
maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$	89,4 mm
długość całkowita L_{ges}	50 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p maks.}$	4,6 mm

Karta danych

Liczba ostrzy Z	8
Ø ostrzy D _c	80 mm
Ø otworu uchwytu	27 mm
oznaczenie producenta	IQ845 FSY D080-08-27-R07
kształt chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	50 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice frezarskie do płaszczyzn

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/222500-80/8>