

**SYHU 0704ADN-P, IC28, Typ: ALU****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 222510 ALU |
| GTIN | 7291075311822 |
| Klasa artykułu | 19A |

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytką skrawającą z 8 krawędziami tnącymi. Duże fazowanie wykańczające zapewnia wysoką jakość powierzchni. Dodatni kąt natarcia dla optymalnego łamania wiórów.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,6 - 1,0 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| grubość płytki E | 4,76 mm |
| posuw f_z na ząb | 0,25 mm |
| promień naroża | 0,8 mm |
| Seria | DOVEIQMILL |
| geometria | ADN-P |
| oznaczenie producenta | IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SYHU 0704ADN-P |
| Gatunek | IC28 |
| Materiał ostrza | HM |
| liczba wymian/ostrzy | 8 |
| Rodzaj produktu | płytko skrawająca do frezowania |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------|
| aluminium tworzywa sztuczne | nadaje się | 500 m/min | N |
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się | 480 m/min | N |
| Al > 10% Si: | nadaje się | 400 m/min | N |
| maksymalnie na mokro | nadaje się | | |
| suchy | nadaje się | | |