

**Frezy tarczowe HELISLOT z kołnierzem, Ø DC / Zskut.: 125/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227712 125/12
GTIN	7291075311228
Klasa artykułu	19D

Opis**Wykonanie:**

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Opis techniczny

Ø otworu uchwytu	32 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	12
Liczba płytek skrawających	12
maksymalna głębokość wcinania $a_{e\ maks.}$	33 mm
długość całkowita L_{ges}	45 mm
Seria	HELISLOT

długość kołnierza L_1	30,5 mm
Ø ostrzy D_c	125 mm
Szerokość szczeliny a_p	14 mm
oznaczenie producenta	FDN D125-14-32-XN13
kształt chwytu	z otworem
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe

Akcesoria

Śruby mocujące Typ 1	229697 1
----------------------	----------