


**Głowice kątowe HELISLOT, z otworem, Ø DC / Zskut.: 63/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227716 63/3
GTIN	7291075377743
Klasa artykułu	19D

**Opis****Wykonanie:**

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatkim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

**Część zamienna:**

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytki skrawająca	XNMU130608
długość całkowita $L_{ges}$	80 mm
Seria	HELISLOT
Liczba płytek skrawających	18
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$	69 mm
efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	3
Ø ostrzy $D_c$	63 mm

Ø otworu uchwytu	27 mm
oznaczenie producenta	SM D063-69-3-27R XN13
wykonanie chwytu	z otworem
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

---

## Akcesoria

Śruby mocujące Typ 1	229697 1
----------------------	----------