



Głowice frezarskie do płaszczyzn / kątowe NEODO, z otworem, \varnothing DC / liczba ostrzy Z: 50/8mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	225760 50/8
GTIN	7291075440102
Klasa artykułu	19D

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny system frezowania do płaszczyzn i frezowania ramion 90° . Do obróbki zgrubnej i obróbki wykańczającej wstępnej, a zwłaszcza materiałów stalowych i żeliwnych. Efektywność kosztowa dzięki 8 krawędziom skrawającym na płytkę. Niezwykle stabilne osadzenie wkładki w gnieździe o kształcie jaskółczego ogona.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Opis techniczny

Seria	NEODO
\varnothing ostrzy D_c	50 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	5 mm
\varnothing otworu uchwytu	22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SZ.U0804..
długość całkowita L_{ges}	40 mm

Liczba ostrzy Z	8
oznaczenie producenta	S890 FSZ D050-08-22-R08
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Aksesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 3	229696 3
------------------------------	----------