



Głowice kątowe HELISLOT, z otworem, Ø DC / Zskut.: 80/5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227716 80/5
GTIN	7291075377750
Klasa artykułu	19D

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatkim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	69 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	5
Liczba płytek skrawających	30
Ø ostrzy D_c	80 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	XNMU130608
Seria	HELISLOT
długość całkowita L_{ges}	85 mm

Ø otworu uchwytu	32 mm
oznaczenie producenta	SM D080-69-5-32R XN13
wykonanie chwytu	z otworem
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące Typ 1	229697 1
----------------------	----------