



Głowice frezarskie do płaszczyzn / kątowe NEODO, z otworem, \varnothing DC / liczba ostrzy Z: 80/12mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	225760 80/12
GTIN	7291075440133
Klasa artykułu	19D

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny system frezowania do płaszczyzn i frezowania ramion 90° . Do obróbki zgrubnej i obróbki wykańczającej wstępnej, a zwłaszcza materiałów stalowych i żeliwnych. Efektywność kosztowa dzięki 8 krawędziom skrawającym na płytkę. Niezwykle stabilne osadzenie wkładki w gnieździe o kształcie jaskółczego ogona.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Opis techniczny

Seria	NEODO
pasująca wymienna płytka skrawająca	SZ.U0804..
\varnothing ostrzy D_c	80 mm
długość całkowita L_{ges}	50 mm
Liczba ostrzy Z	12
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	5 mm

Ø otworu uchwyty	27 mm
oznaczenie producenta	S890 FSZ D080-12-27-R08
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 3	229696 3
------------------------------	----------