



Frezy tarczowe HELISLOT z kołnierzem, \varnothing DC / Zskut.: 160/18mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227720 160/18
GTIN	7291075430882
Klasa artykułu	19D

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Opis techniczny

Seria	HELISLOT
\varnothing ostrzy D_c	160 mm
Liczba płytek skrawających	18
długość całkowita L_{ges}	50 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	18
długość kołnierza L_1	35 mm

maksymalna głębokość wcinania $a_{e,max}$	45 mm
Ø otworu uchwytu	40 mm
Szerokość szczeliny a_p	10 mm
oznaczenie producenta	FDN D160-10-40-XN09
wykonanie chwytu	z otworem
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe

Akcesoria

śruby mocujące 5-częściowy Typ 3	229695 3
----------------------------------	----------